



Tulejki zaciskowe ER, ER 25, nomin. Ø mocowania d: 9mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308963 9
GTIN	4069515024334
Klasa artykułu	32Z

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

Ø mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również stalowe, dostępne w eShop.

Opis techniczny

adapter	ER 25
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	430 E
Ø zewn. D	26 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe