

**Garant****Wytaczaki z VHM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 75/S4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Klasa artykułu	21V

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytki skrawająca	CDCT S4010.
wielk. płytki	4 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	3,5 mm
śruby mocujące	269028 10
kod ISO uchwytu	E06J SCLDR/LS4
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	6,91 mm
długość całkowita L	110 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	5,54 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 10	269028 10
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659957 200