

**Garant****Wytaczaki z HSS, lewe, długość wysięgu / wielkość płytki: 66/S5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Klasa artykułu	21V

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	6,4 mm
śruby mocujące	269028 6
długość główki $L_1$	32 mm
Szerokość szyjki $L_4$	8 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	GPCT S5010.
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	10,72 mm
wielk. płytki	5 mm
kod ISO uchwytu	AH0812H SGLPR/LS5
długość całkowita L	100 mm
wysokość mocowania $L_2$	11,15 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	95 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX6	674248 TX6
śruby mocujące Typ 6	269028 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500