



Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. Ø mocowania d: 7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308964 7
GTIN	4069515025072
Klasa artykułu	32Z

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej Ø.

Opis techniczny

adapter	ER 25
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	430 E
Ø zewn. D	25,7 mm
Długość całkowita L	34 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe