



Tulejki zaciskowe ER, ER 40, nomin. Ø mocowania d: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309043 12
GTIN	4069515025614
Klasa artykułu	32Z

Opis

Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

Ø mocowania jest zawsze do 1 mm mniejsza, np. Ø 10-9 mm, **z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm)**.

Opis techniczny

adapter	ER 40
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 10 µm
typ	472 E
Ø zewn. D	41 mm
Długość całkowita L	46 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe