

**Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614780 14
GTIN	4069515026093
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Strona oczkowa odgięta pod kątem 15°. Ergonomiczny, poręczny uchwyt drążony. Bardzo długi chwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Szczególnie nadaje się do połączeń śrubowych o dużej wytrzymałości z wysokim momentem obrotowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

długość klucza L	235 mm
rozwartość klucza	14 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2 \text{ maks.}}$	10,8 mm
maksymalna wysokość szczęk h_1	6,5 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz do śrub