

**Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 24mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614780 24
GTIN	4069515026161
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Strona oczkowa odgięta pod kątem 15°. Ergonomiczny, poręczny uchwyt drążony. Bardzo długi chwyt do pracy w głęboko osadzonych miejscach. Szczególnie nadaje się do połączeń śrubowych o dużej wytrzymałości z wysokim momentem obrotowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Opis techniczny

maksymalna wysokość szczęk h1	12 mm
długość klucza L	400 mm
rozwartość klucza	24 mm
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	18,2 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz do śrub