

**Bęben kablowy z tworzywa sztucznego z potrójną wtyczką, typ: 40N****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	081114 40N
GTIN	4003644021529
Klasa artykułu	08B

Opis**Wykonanie:**

Ze znakiem GS.

Bęben kablowy z tworzywa sztucznego. Na końcach kabla potrójne wtyczki odporne na pęknięcie, całkowicie uziemiony, zabezpieczenie przed bryzgami wody IP44. Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do **stałego** zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom **BGI 600** (przemysł). Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44. kabel neoprenowy

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniami ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
klasa przewodu	H07RN-F
długość przewodu	40 m

Karta danych

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	Kategoria 2 (K2) wg BGI
materiał obudowy	tworzywo sztuczne
materiał kabla	neopren
stopień ochrony IP	IP 44
rodzaj przewodu	3G1,5
Rodzaj produktu	Bęben kablowy