



Latarka kieszonkowa LED-EX z bateriami, Typ: 4AAZOOM



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Latarka kieszonkowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATEX.

Wydajne lampy LED odporne na wstrząsy, pyło- i wodoszczelne.

Z **reflektorem w technologii LED. Lampa ręczna i nahełmowa LED z funkcją powiększania.**

Z możliwością ogniskowania wiązki światła (stożek światła 16° – 33°). Opatentowany system optyczny.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

czas świecenia	8 h
Liczba dołączonych baterii	4
kolor obudowy	żółte
Ø główki	35 mm
Strumień światła	130 - 165 lm
strefa wg ATEX	strefa 0
strefa wg ATEX	strefa 20
typ baterii	Mignon, AA
masa	176 g

stopień ochrony IP	IP 67
długość całkowita	170 mm
Właściwości urządzenia	Nadaje się do obszarów EX
zasięg	100 m
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081553 LR6
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR6	081559 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081554 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081552 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081551 LR6