

**Samoniwelujące lasery liniowo-krzyżowe GCL, Typ: GCL12V****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	468488 GCL12V
GTIN	4053423303360
Klasa artykułu	46T

Opis**Wykonanie:**

Laser krzyżowy o zwartej konstrukcji z samoniwelującymi liniami laserowymi. Szybkie wyznaczanie linii poziomych i pionowych. Solidna budowa z miękką i przyczepną podstawą chroni przed wstrząsami. Pyłoszczelna i zabezpieczona przed bryzgami wody. Dodatkowo dwie pionowe linie skierowane w dół. **Zielone linie krzyżowe** zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Port Bluetooth® do zastosowań zdalnych zapewniający precyzyjną pracę bez konieczności kontaktu z urządzeniem. Możliwość zasilania przez akumulator (w zakresie dostawy) lub baterie. Duży zasięg działania do 50 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy 12 V, ładowarka, uchwyt wielofunkcyjny, laserowa tablica celownicza, torba ochronna i walizka transportowa.

Opis techniczny

granica błędu	±0,3 mm/m
---------------	-----------

Karta danych

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
złącze	Interfejs Bluetooth®
zasięg	25 m
pojemność akumulatora	2 Ah
Napięcie akumulatorów	12 V
gwint do statywu	1/4 cal
stopień ochrony IP	IP 65
zasięg z odbiornikiem	50 m
oznaczenie producenta	GCL12V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
długość	152 mm
klasa lasera	2
Seria	GCL
Opakowanie	Walizka transportowa
Liczba dołączonych akumulatorów	1
szerokość	68 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	073851 B12
Kolor lasera	zielone
zakres niwelowania	±4 stopni
wysokość	116 mm
masa	590 g
Rodzaj produktu	Laser krzyżowy