



Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, Typ: GLL20BOX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	468490 GLL20BOX
GTIN	4053423303339
Klasa artykułu	46T

Opis

Wykonanie:

Zielone linie krzyżowe zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Dzięki wzmocnionej gumą obudowie i klasie ochrony IP65 lasery nadają się do trudnych warunków na placu budowy i zapewniają trwałość. Wygodne, szybkie i niezawodne mocowanie dzięki uniwersalnemu uchwytowi LB 10 professional z bardzo silnymi magnesami. Podwójne zasilanie umożliwia bezproblemowe przełączanie między akumulatorami litowo-jonowymi i bateriami alkalicznymi, eliminując przestoje.

Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, kabel USB, uchwyt uniwersalny LB 10, tablica celownicza, torba i walizka narzędziowa.

Opis techniczny

Karta danych

Napięcie akumulatorów	3,6 V
masa	560 g
Kolor lasera	zielone
klasa lasera	2
złącze	Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP	IP 65
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
długość	129 mm
zasięg	20 m
gwint do statywu	1/4 cal
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Opakowanie	Walizka transportowa
Liczba dołączonych akumulatorów	1
szerokość	68 mm
wysokość	116 mm
Seria	GLL
granica błędu	$\pm 0,3$ mm/m
zakres niwelowania	± 4 stopni
Rodzaj produktu	Laser krzyżowy