

Słupki wygradzeniowe z głowicą obrotową wraz z taśmą (2 szt.), czarny, typ: R/W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	994312 R/W
GTIN	4251021128075
Klasa artykułu	99T

Opis

Wykonanie:

Słupki wygradzeniowe z głowicą obracaną z dwóch stron (360°) do użytku wewnątrz pomieszczeń. Dzięki długości taśmy wynoszącej 9 m idealnie nadaje się do blokowania na dużych powierzchniach; w efekcie oferuje wszechstronne możliwości zastosowania przy zmiennych odstępach. Podstawa nogi z żeliwa, pokrywa wykonana z czarnego tworzywa, rura słupka z metalu.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach.

w dostawie::

Zestaw 2 szt. z taśmą.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa nogi w kolorze czarnym, słupki **malowane proszkowo na czarno.**

wskazówka:

Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.

Opis techniczny

Wysokość podstawy nogi	20 mm
------------------------	-------

Karta danych

wysokość	1000 mm
Ø podstawy nogi	350 mm
masa	12 kg
szerokość pasa	50 mm
Kolor taśmy	czerwone / białe
długość pasa	9000 mm