

AEG

Wkrętarka udarowa, akumulatorowa wkrętarka udarowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070229 BSB18SBL22
GTIN	4058546403430
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa z silnikiem bezszczotkowym.

- **Elektroniczne ustawienie liczby obrotów zapewnia miękkie i pewne nawiercanie i śrubowanie na obrotach lewych i prawych.**
- **2-biegowa przekładnia w całości z metalu, z dołączanym mechanizmem udarowym do wiercenia w metalu, kamieniu i murze.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego i zdejmowany uchwyt wiertarski.**

Wiertarkowkrętarka Sub-Compact zapewnia najwyższą wydajność użytkownika i ergonomię. Do zastosowania w ciasnych pomieszczeniach.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073841 – nr 073848.

Opis techniczny

pojemność akumulatora	2 Ah
masa	1,4 kg

Karta danych

maksymalne drgania bez funkcji wiercenia uderowego wg EN	<2,5 m/s ²
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	32 Nm
Opakowanie	Walizka transportowa
oznaczenie producenta	BSB 18SBL2-202C
typowe zastosowanie	Heavy Duty
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
konstrukcja silnika	bezszcotkowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1750 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	65 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka uderowa