

AEG

Wkrętarka udarowa 18 V, akumulatorowa wkrętarka udarowa, maks. Ø śruby M16, uchwyt narzędziowy czworokąt zewnętrzny 1/2 cala



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074016 BSS18HTF12
GTIN	4058546483005
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Mocna akumulatorowa wkrętarka udarowa 18 V z czworokątnym uchwytem narzędziowym 1/2 cala.

- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy.**
- **Uchwyt z okładziną Softgrip.**
- **Hak do paska.**
- **4-stopniowa regulacja momentu obrotowego z funkcją AutoStop umożliwia optymalne dokręcanie i odkręcanie nakrętek kół samochodowych.**
- **Silnik bezszczotkowy.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod nr. 073841–073848

Opis techniczny

typowe zastosowanie	Heavy Duty
---------------------	------------

Karta danych

masa	3,05 kg
maksymalny moment obrotowy	1220 Nm
Napięcie akumulatorów	18 V
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	czworokąt zewnętrzny
Liczba dołączonych akumulatorów	0
oznaczenie producenta	BSS 18HTF12BL-0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
liczba uderzeń	0 - 1900 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	AEG typ AS 18 V
wymiary uchwytu narzędziowego	1/2 cal
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe