



**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° ze śrubą do regulacji długości, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/10 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	302412 32/10
GTIN	4045197436016
Klasa artykułu	31A

## Opis

### Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

<strong>ze </strong>śrubą do regulacji długości, <strong>krótka</strong>.

### Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

### wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min<sup>-1</sup>.

Ø D<sub>2</sub>: 24 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu d	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø otworu D <sub>1</sub>	10 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm