



Rejestrator temperatury/wilgotności z technologią bezprzewodową Bluetooth®, typ: 174T



Dane zamówienia

Numer katalogowy	474203 174T
GTIN	4029547027789
Klasa artykułu	47B

Opis

Wykonanie:

Poręczny rejestrator danych ze wskaźnikiem. Pamięć wewnętrzna na 16000 wyników pomiarów. Duże bezpieczeństwo danych również przy rozładowanej baterii. Możliwość nastawiania taktu pomiarowego w zakresie od 1 min do 24 h. Trwałość baterii >1 roku (takt pomiarowy 15 min, 25 °C). Oszczędzający czas i intuicyjny odczyt danych przez USB-C. Profesjonalne oprogramowanie z funkcją eksportu do programu Excel w celu programowania rejestratora i analizy danych oraz tworzenia protokołów w formacie PDF.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W zestawie uchwyt ścienny, 2 baterie nr 081560 wielk. CR2032, protokół kalibracji.

Opis techniczny

granica błędu pomiaru temperatury	±0,5 °C
Kalibracja	I9

Karta danych

stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
szerokość	38 mm
długość	60 mm
wysokość	18,5 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	2
zakres pomiarowy temperatury	-30 - 70 °C
złącze	Interfejs Bluetooth®
pamięć przyrządu	16000 wartości pomiarowych
Rodzaj produktu	Rejestrator temperatury/wilgotności

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/474203-174T>