

**Nóż introligatorski z uchwytem z cynkowego odlewu ciśnieniowego z 1 ostrzem odłamywanym, szerokość grotu: 9mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845037 9
GTIN	4069515027830
Klasa artykułu	82B

Opis**Wykonanie:**

Niezwykłe ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zalety:

Rękojeść z cynkowego odlewu ciśnieniowego: Wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 844910 wielk. 10; 844915 wielk. 10 i 844917 wielk. 10.

wskazówka:

Ostrza nr 844916 wielk. 10 i 844918 wielk. 10 nie są kompatybilne.

Opis techniczny

szerokość grotu	9 mm
długość grotu	80 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	13
grubość grotu	0,4 mm
długość noża bez ostrza	130 mm
materiał uchwytu	cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/845037-9>
