

**Nóż introligatorski z uchwytem z cynkowego odlewu ciśnieniowego z 1 ostrzem odłamywanym, szerokość grotu: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	845039 18
GTIN	4069515027854
Klasa artykułu	82B

Opis**Wykonanie:**

Niezwykłe ostre i trwałe ostrza wysuwane i wsuwane w precyzyjnej metalowej prowadnicy, z automatyczną blokadą.

Zalety:

Uchwyt z ciśnieniowego odlewu cynkowego: wysoka obciążalność i twardość przy dużej lekkości. Doskonała odporność na korozję, nieiskrzące i niemagnetyczne.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10 – 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10 i 845023 wielk. 50.

Opis techniczny

grubość grotu	0,5 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
długość grotu	100 mm
szerokość grotu	18 mm
długość noża bez ostrza	160 mm
materiał uchwytu	cynkowy odlew ciśnieniowy
Rodzaj produktu	Nóż introligatorski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/845039-18>
