



Taśmy miernicze, stalowe, białe, w obudowie ramowej, długość taśmy: 100m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	464500 100
GTIN	4007368004035
Klasa artykułu	46M

Opis

Wykonanie:

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

Obudowa ramowa: ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty **tworz. Flextop**.

Taśma powleczone przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku.

Biała stalowa taśma miernicza. Taśma hartowana, zabezpieczona przed korozją przez warstwę fosforanową, z odporną na ścieranie powłoką z żywicy syntetycznej. Dobra czytelność podziałki. Z ciągłą podziałką w mm.

Wielk. 20 i 30 w ramce prostej, wielk. 50 / 100 w ramce w kształcie V.

wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

kolor taśmy	Białe
Długość linki	100 m
długość całkowita	430 mm

Karta danych

szerokość ramy	200 mm
Norma	EG II
wysokość osłony	42 mm
rodzaj początku taśmy	A
szerokość taśmy	13 mm
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/464500-100>