

**Oprawki tulejek OZ, SK 40, zakres mocowania: 2-25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Klasa artykułu	36E

Opis**Wykonanie:**

Łożyskowana nakrętka złączkowa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych OZ wg ISO 10897.

Wyp. dodatkowe:

Tulejka zaciskowa OZ nr 309540 – 309560, zestaw nr 309562 (Typ 462 E) do wielk. 2 – 25, klucz hakowy nr 628400.

Opis techniczny

zakres mocowania	2 - 25 mm
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670	2 - 25
gwint M	M16
wymiar A długości wysięgu	66 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400	_58/62
Długość całkowita L	159 mm
Ø zewn. D	60 mm
Ø mocowania D ₁	2-25 mm
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 2080

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową

Akcesoria

Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 12 mm	309550 12
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 18 mm	309550 18
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniem uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 58/62 mm	628400 58/62
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 16 mm	309550 16
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 24 mm	309550 24
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 23 mm	309550 23
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 5 mm	309550 5
Tulejki zaciskowe OZ do opravek nomin. Ø mocowania d 21 mm	309550 21

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 11 mm	309550 11
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 15 mm	309550 15
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 13 mm	309550 13
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 22 mm	309550 22
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 6 mm	309550 6
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 10 mm	309550 10
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 8 mm	309550 8
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 14 mm	309550 14
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40

Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 7 mm	309550 7
Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Nakrętki OZ do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych 2-25 mm	309670 2-25
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 19 mm	309550 19
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 25 mm	309550 25
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 9 mm	309550 9
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 4 mm	309550 4
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 20 mm	309550 20
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Tulejki zaciskowe OZ do oprawek nomin. Ø mocowania d 17 mm	309550 17