

**Garant****Głowica do wytaczaków Master Mute, prawa, do CN.. Płytki skrawające****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 265100 40/12  |
| GTIN             | 4069515031738 |
| Klasa artykułu   | 29E           |

**Opis****Pasuje do:**

Korpusy wytaczaków z tłumieniem drgań nr 265060–265076.

**Opis techniczny**

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Przesunięcie osi $L_3$                               | 27 mm       |
| wielk. płytki                                        | 12 mm       |
| płytki podporowa                                     | 269005 22   |
| długość całkowita L                                  | 33 mm       |
| Seria                                                | Master Mute |
| pasująca wymienna płytki skrawająca                  | CN.. 1204.. |
| śruba do płytki podporowej                           | 269013 9    |
| minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ . | 50 mm       |
| Łapy mocujące                                        | 259038 21   |

## Karta danych

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| śruba do łapki zaciskowej  | 259021 8           |
| Ø chwytu D <sub>s</sub>    | 40 mm              |
| liczba kanałów chłodzących | 3                  |
| rodzaj zastosowania        | prawa              |
| chłodzenie wewnętrzne      | tak                |
| Rodzaj produktu            | Głowice skrawające |

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265100-40/12>