



Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074800 ISR1830PHX
GTIN	4053423255263
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Spójne, niezawodne oraz przystępne cenowo, inteligentne rozwiązanie 18 V przeznaczone do przemysłowych linii montażowych.

- **Sprzęgło precyzyjne: eliminacja przesterowania po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. (Zmniejsza zużycie złączki).**
- **Ergonomia przemysłowa: nadzwyczajna kompaktowość dla dużej elastyczności. Zoptymalizowana wielkość uchwytu i niewielka masa dla montażu przemysłowego.**

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

typowe zastosowanie	Heavy Duty
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
maks. vibracje wg EN	<2,5 m/s ²

Karta danych

Napięcie akumulatorów	18 V
masa	0,7 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1400 min ⁻¹
oznaczenie producenta	IRS 18V-30 P-HX
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	Stempel sześciokątny
maksymalny moment obrotowy	30 Nm