



Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074800 ISR18V30P
GTIN	4053423254853
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Spójne, niezawodne oraz przystępne cenowo, inteligentne rozwiązanie 18 V przeznaczone do przemysłowych linii montażowych.

- **Sprzęgło precyzyjne: eliminacja przesterowania po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego. (Zmniejsza zużycie złączki).**
- **Ergonomia przemysłowa: nadzwyczajna kompaktowość dla dużej elastyczności. Zoptymalizowana wielkość uchwytu i niewielka masa dla montażu przemysłowego.**

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1400 min ⁻¹
masa	0,7 kg

Karta danych

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
typowe zastosowanie	Heavy Duty
oznaczenie producenta	ISR 18V-30 P
maks. wibracje wg EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Liczba dołączonych akumulatorów	0
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	Uchwyt szybkomocujący
maksymalny moment obrotowy	30 Nm