



Hełmy ochronne uvex pronamic E, kolor: YELLOW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097707 YELLOW
GTIN	4066853036999
Klasa artykułu	04U

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny wykonany z HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) z zamkniętą skorupą (bez wentylacji) do stosowania przez elektryków **do 1000 V AC** i 1500 V DC. Optymalna geometria taśmy nagłownej i duża podkładka pod kark zapewniają niezwykle wygodne dopasowanie. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. **Odporny na temperaturę do -30°C** i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).

- **Taśma mocowana w 6 punktach**
- **Uchwyty Euro-Slot 30 mm**
- **Opaska przeciwpotna ze sztucznej skóry**
- **Kształt prosty**
- **Z przekręcanym zapięciem i dużą podkładką pod kark**

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Opis techniczny

wielk.	51 - 65 cm
z regulacją wielkości	Zapięcie obrotowe
masa	396 g
kolor	Żółty

Karta danych

Właściwości hełmu	Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
Właściwości hełmu	Izolacja elektryczna
Właściwości hełmu	Właściwości ochronne do -30 °C
Materiał skorupy hełmu	HDPE
Norma	DIN EN 50365
Norma	DIN EN 397
Rodzaj produktu	Hełmy ochronne