



Wkrętaki z magazynkiem bitów 1/4 cala z grzechotką i magnesem, typ: 2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	676564 2
GTIN	4013288233943
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt Kraftform o wyjątkowo niewielkich rozmiarach z gniazdem bitów 1/4 cala do trudno dostępnych obszarów. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Dokręcanie i odkręcanie śruby, nawet przy braku oporu, dzięki funkcji „szybkiego kręcenia”. Wraz z 6 odpornymi na obciążenia dynamiczne bitami uniwersalnymi C 6,3, umieszczonymi w magazynku w uchwycie. Mocny magnes trwały w gnieździe bitów zapewnia stabilne osadzenie.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: po 1 szt. nr 675520 wielk. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: po 1 szt. nr 675540 wielk. 1/25; 2/25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: 1 szt. Nr 675550 wielk. TX25

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: 1 szt. 0,8x5,5 mm

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
długość całkowita	69 mm

Karta danych

uchwyty bitów	D 6,3
możliwość przełączania na pracę w lewo i w prawo	tak
z grzechotką	tak
z chwytem teleskopowym	nie
z bitami	tak
z magazynkiem bitów	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie do bitów