

Garant**Pilniki obrotowe małe GARANT Master Uni – średnie, HM, typ: G0613****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546906 G0613
GTIN	4069515035934
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Opis techniczny

Ø główki	6 mm
Seria	Master Uni
Ø chwytu	3 mm
długość całkowita	43 mm
długość główki	13 mm
Opis kształtu	Łuk ostry
Materiał ostrza	HM
chwyt długi	nie
Rodzaj produktu	Pilnik obrotowy

Dane użytkownika

Karta danych

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
uniw.	nadaje się		