



Cyfrowy czujnik zegarowy z obsługą dotykową oraz i-wi rozdzielczość 0,0005 mm, Zakres pomiarowy: 50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	434325 50
GTIN	4059192066666
Klasa artykułu	43A

Opis

Wykonanie:

Czujnik zegarowy z **bardzo dużymi** wskazaniem cyfrowymi i zintegrowanym wskaźnikiem tolerancji. Dodatkowy analogowy wskaźnik skali z granicami tolerancji.

Przód ze szkła hartowanego z odpornymi na ścieranie polami dotykowymi, 3 wartości PRESET, kolorowy wskaźnik LED zależnie od trybu tolerancji.

z **wmontowanym systemem radiowym i-wi** do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

Funkcje pomiarów dynamicznych (MAKS. / MIN. / MIN.-MAKS.): Do kontroli dokładności ruchu obrotowego i płaskości lub wyszukiwania punktu zwrotnego.

Funkcja:

Wartość PRESET, tolerancja, ABS (możliwość wyzerowania wskazania bez utraty odniesienia do wartości PRESET), współczynnik (mnożnik dla drogi pomiaru), funkcja LOCK (blokada przycisku w menu). Możliwe przesyłanie danych. IP42: Ochrona przed wodą kapiącą (w postaci kropli) pod kątem do 15° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniami ciał obcych o $\varnothing > 1$ mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 2450.

Wyp. dodatkowe:

Karta danych

Kabel transmisji danych nr 498941.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 42
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
nacisk pomiarowy	1,25–2,7 N
Ø korpusu	58,4 mm
Przełączalny odczyt	0,00002 cal
Przełączalny odczyt	0,0005 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Kalibracja	C1
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy)	0,007 mm
Ø chwytu mocującego h6	8 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2450
grubość obudowy	35,8 mm
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego	nie
Norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	System radiowy MAHR i-wi
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa	cyfrowy
Rodzaj produktu	Czujnik zegarowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/434325-50>