

**Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK, z VHM Chwyt walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	220377 DL10
GTIN	4034221193698
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Zoptymalizowane technicznie.

wskazówka:

Wymiary specjalne dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Ø chwytu D_s	10 mm
zalecany moment obrotowy	20 Nm
L_2	37,5 mm
Ø D_2	9,6 mm
Złącze DUO-LOCK	DL10
Długość całkowita L	77,5 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem