



Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK, z VHM Chwyty walcowy, Złącze DUO-LOCK: DL12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220377 DL12
GTIN	4034221193681
Klasa artykułu	10N

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowane technicznie.

wskazówka:

Wymiary specjalne dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Złącze DUO-LOCK	DL12
$\varnothing D_2$	11,5 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
L_2	45 mm
Długość całkowita L	93 mm
zalecany moment obrotowy	30 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem