

**Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° ze śrubą do regulacji długości, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302412 32/18
GTIN	4045197436054
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

ze śrubą do regulacji długości, krótka.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Ø D₂: 27 mm

Opis techniczny

Ø chwytu d	32 mm
Ø otworu D ₁	18 mm
Ø D ₂	27 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm