



## Oprawki Weldon, SK 50, Ø mocowania D1: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302440 10
GTIN	4250122600350
Klasa artykułu	36E

### Opis

#### Wykonanie:

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 35 mm

Długość całkowita L: 190 mm

gwint M: M24

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 10

### Opis techniczny

Długość całkowita L	190 mm
gwint M	M24
Śruba mocująca zamienna nr 309900	10
wymiar A długości wysięgu	63 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
Ø zewn. D	35 mm
adapter	SK 50

norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
	308615 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308820 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308795 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308780 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308830 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50