

Mahr

### Cyfrowa średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów z wyprowadzaniem danych oraz i-wi, Zakres pomiarowy: 50-60mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	428934 50-60
GTIN	4059192065560
Klasa artykułu	43A

#### Opis

##### Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne lub średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewn.

z gwintem przyłączeniowym umożliwiającym łatwą wymianę głowic pomiarowych.

Samocentrująca głowica pomiarowa, dla średnic powyżej 12 mm ze szczękami pomiarowymi z węglików spiekanych.

Dla średnic powyżej 40 mm głowica pomiarowa wykonana z aluminium dla zmniejszenia masy.

Dla średnic powyżej 12 mm głowice pozwalają na pomiar do dna otworu.

średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów wewnętrznych dzięki zastosowaniu dźwigni o skoku dla całego zakresu pomiarowego. Duży, obrotowy (270°) wyświetlacz dotykowy z praktycznymi funkcjami pomiarowymi, np. 3 PRESET, wskazanie tolerancji przez 3 kolorowe diody LED oraz symbole na wyświetlaczu, ABS.

Dodatkowo z wmontowanym systemem radiowym i-wi do łatwej, bezprzewodowej transmisji wyników pomiarów do każdego PC.

##### w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

##### Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 428950, kabel do transmisji danych nr 498941, pierścienie nastawcze nr 484030, płyta mocująca do stojaka do mikrometru zewnętrznego nr 428951.

Pendrivel do odbioru systemu radiowego i-wi nr 498912 rozm. STICK.

#### Opis techniczny

## Karta danych

zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
stopień ochrony IP	IP 65
zakres pomiarowy	50 - 60 mm
odczyt	0,001 mm
Liczba dołączonych baterii	1
standardowa głębokość pomiaru	79 mm
granica błędu	0,005 mm
wymiar a	0,5 mm
Norma	DIN 863
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	system radiowy i-wi MAHR
zapisywanie wartości pomiaru	System MAHR Reference-Lock
funkcja preset	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Kalibracja	B6
Rodzaj produktu	3-punktowe średnicówki mikrometryczne

### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/428934-50-60>