



Automatyczna maska spawalnicza optrel® helix clt, typ: HELIX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Klasa artykułu	09U

Opis

Wykonanie:

Automatyczna przyłbica spawalnicza optrel® helix clt ma przezroczysty, **przesuwany wizjer** umożliwiający szybką zmianę do szlifowania oraz innych prac. Wewnętrzny moduł chroniący przed oślnieniem z opatentowanym wycięciem na nos przybliża szybką chroniącą przed oślnieniem do oczu, umożliwiając tym samym **większe pole widzenia** w porównaniu ze standardowymi kasetami chroniącymi przed oślnieniem. Przyjemnie jasny i wiernie odwzorowujący kolory obraz dzięki **jasności z poziomem ochrony 2**. **Opaska na głowę optrel IsoFit®** umożliwia trójwymiarowe dopasowanie do dowolnego kształtu głowy w rozmiarach od S do XL.

Ciemne stopnie ochrony: 4 – 12.

- **Jasność: 2**
- **Z możliwością ładowania akumulatorem litowo-polimerowym 280 mAh przez gniazdo micro USB i ogniwo słoneczne (żywołność akumulatora od 300 do 500 cykli ładowania)**
- **Kolor: czarny**
- **Pole widzenia filtra spawalniczego: W zależności od ustawienia taśmy nagłowej, pole widzenia większe od 2,3 do 6,3 raza w porównaniu ze standardową kasetą chroniącą przed oślnieniem 100 x 50 mm**

Zastosowanie:

Spawanie metodą MIG / MAG i WIG, elektrodami i plazmowe

Karta danych

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Seria	optrel® helix clt
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
Klasyfikacja wg EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Liczba dołączonych baterii	1
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	100 - 2000 ms
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/097976-HELIX>
