



Kompaktowa tarcza szlifierska U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Ziarnistość: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566315 40
GTIN	4027497233472
Klasa artykułu	53L

Opis techniczny

ziarnistość	40
Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Wachlarzowe tarcze ściernie

Dane użytkownika

Karta danych

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		