

**Kompaktowa tarcza szlifierska U-Edge Pro (ZA), Ø 125 mm, Ziarnistość: 80****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	566315 80
GTIN	4027497236596
Klasa artykułu	53L

**Opis techniczny**

Ø otworu	22,23 mm
ziarnistość	80
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie ziarnistości	ZA
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 125 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Wachlarzowe tarcze ściernie

**Dane użytkownika**

## Karta danych

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		