



Wiertarkowkrętarka, wiertarkowkrętarka akumulatorowa



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070215 M12BLDDRC2
GTIN	4058546568504
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka MILWAUKEE 2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o dużej mocy, z obrotami prawymi i lewymi. Akumulatory REDLITHIUM™ z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania. Solidna, metalowa obudowa przekładni zapewnia długą żywotność. Szybkomocujący, metalowy uchwyt wiertarski FIXTEC z blokadą wrzeciona. Oświetlenie diodowe LED miejsca pracy. Uchwyt z nakładką Softgrip zapewniającą wysoki komfort pracy.

- **Niezwykłe kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 132 mm, idealna do stosowania w ciasnych przestrzeniach.**
- **Mechaniczne sprzęgło poślizgowe z 13 poziomami momentu obrotowego.**

w dostawie::

W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarka, klips na pasek, pojemnik HD.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073816, nr 073827 i nr 073840.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	M12 BLDDRC-202C
-----------------------	-----------------

Karta danych

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
nadaje się do materiału	drewniane
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	22 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1550 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	40 Nm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 10 mm
Napięcie akumulatorów	12 V
typowe zastosowanie	Medium
pojemność akumulatora	2 Ah
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 470 min ⁻¹
masa	2,8 kg
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka