



Obcinak akumulatorowy do rur, Typ: 4933498374



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078218 4933498374
GTIN	4058546522438
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe, kompaktowe nożyce krążkowe do rur z nierdzewną głowicą skrawającą. **Automatyczna regulacja** do Ø rury. Minimalna odległość ścian 43 mm. **Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej, stali C i miedzi.** Okienko inspekcyjne na mechanizmie tnącym i wbudowane oświetlenie umożliwiają użytkownikowi precyzyjne cięcie rury.

w dostawie::

Dostawa w kartonie, **bez** akumulatora i **bez** ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073801 – nr 073840.

Opis techniczny

masa	3 kg
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zakres prędkości obrotowej	0 - 330 min ⁻¹
maks. Ø rur miedzianych	35 - 54 mm

Karta danych

Napięcie akumulatorów	12 V
maks. Ø rur ze stali szlachetnych	35 - 54 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Obcinak do rur