



Zestaw uniwersalny Kraftform Kompakt VDE 24, liczba części: 24



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667264 24
GTIN	4013288234148
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Dokręcanie i odkręcanie śruby, nawet przy braku oporu, dzięki funkcji „szybkiego kręcenia”. 6-kątny kołnierz zapobiega staczaniu się narzędzia. Przetyczka Kraftform z grzechotką ze swobodnie obracaną tuleją i czopem czworokątnym (1/4 cala).

Cała zawartość z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Zawartość:

Groty do śrub płaskich: po 1 szt. wielk. 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,2 × 6,5 mm

Groty do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1; 2

Groty do wkrętów Pozidriv: wielk. 1; 2

Groty do Torx®: Wielk. TX15; TX20; TX25

Nasadki kluczy nasadowych 1/4 cala, do śrub z łbem 6-kątnym: wielk. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Adapter do grotów, czop czworokątny 1/4 cala: 1 szt.

Przetyczka Kraftform z funkcją grzechotki: 1 szt.

Uchwyt Kraftform z funkcją grzechotki: 1 szt.

Uchwyt Kraftform do grotów wymiennych nr 667411: 1 szt.

Opis techniczny

Karta danych

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkręta płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucze nasadowe 6-kątne
liczba części	24
Rodzaj produktu	Wkręta

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/667264-24>