

Garant**Przedłużka do opravek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 32/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302410 32/12
GTIN	4045197435880
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).

bez śruby do regulacji długości, **krótka**.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min⁻¹.

Opis techniczny

Ø D ₂	24 mm
Ø chwytu d	32 mm
Ø otworu D ₁	12 mm
Długość całkowita L	160 mm
Atrybut nazwy produktu	L = 160 mm
Rodzaj produktu	przedłużka