



## Trzpienie uniwersalne do frezów, SK 40 A = 52, $\varnothing$ trzpienia d1: 27 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302500 27
GTIN	4250122600787
Klasa artykułu	36E

### Opis

#### Wykonanie:

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

#### Zastosowanie:

**Z wpustem** – do frezów z **rowkiem podłużnym**, np. wg DIN 841.

**Z pierścieniem zabierakowym** – do frezów z **rowkiem poprzecznym**, wg DIN 1880.

#### w dostawie::

wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

#### Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 6 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 166 mm

długość trzpienia frezarskiego L<sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym: 21 mm

Długość trzpienia frezarskiego L<sub>4</sub>: 33 mm

gwint M: M16

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 27

### Opis techniczny

$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	27
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27
gwint M	M16
Długość trzpienia frezarskiego L <sub>4</sub>	33 mm

Długość całkowita L	166 mm
długość trzpienia frezarskiego L <sub>3</sub> z pierścieniem zabierakowym	21 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
adapter	SK 40 A = 52
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów

## Akcesoria

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Śruba dociągająca frez do Ø trzpienia 27 mm	309860 27
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Pierścienie zabierakowe do Ø trzpienia 27 mm	309870 27
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40