

WEKEM®
Teflonowe taśmy uszczelniające, 12 m, Typ: GOLD

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Klasa artykułu	08G

Opis
Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na działanie gazów, ciecchy, powietrza, wody, olejów, węglowodorów i wielu produktów chemicznych. **Całkowity kontakt z powierzchnią zapewnia 100-procentową szczelność.** Przed stwardnieniem można w każdej chwili wykręcić śrubę, używając zwykłych narzędzi, albo dokonać korekty. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów. Wyjątkowo mocna, szczelna i elastyczna taśma teflonowa najwyższej jakości do wszystkich typów gwintów. Do propanu, butanu, gazu ziemnego, benzolu i paliw, zakres temperatury od –240 do 260 °C.

Zastosowanie:

Zależnie od medium, przewodu rurowego i rozmiaru gwintu można stosować do ok. 100 barów (konieczność przeprowadzania indywidualnych testów), w temperaturze 200°C do maks. 16 barów.

wskazówka:

Przed naniesieniem środka uszczelniającego oczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392.

do rodzaju gwintu: wszystkie

szerokość: 12 mm

Grubość: 0,1 mm

Opis techniczny

Grubość	0,1 mm
szerokość	12 mm
do rodzaju gwintu	wszystkie
oznaczenie producenta	GT
trwałość od daty produkcji	60 miesięcy
długość	12 m
temperatura przechowywania	20 °C
kolor	żółty
zakres temperatur zastosowania	-240 - 260 °C
Baza chemiczna	politetrafluoroetylen (PTFE)
Właściwości	nie klei się
Właściwości	nie kruszeje
Właściwości	niepalne
Atrybut nazwy produktu	12 m
długość	12 m
Rodzaj produktu	Taśma uszczelniająca