



Ściernice CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Ø tarczy: 125mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	566367 125
GTIN	4007220304396
Klasa artykułu	550

Opis

Wykonanie:

Agresywna ściernica z **talerzem z włókna szklanego** i **opatentowany system mocowania i chłodzenia**.

Obróbka płaską powierzchnią bez uszkodzenia obrabianego elementu przez nakrętkę mocującą. Stosowanie z adapterem nr 566365.

bardzo duża wydajność przy obróbce wszystkich gatunków stali.

Z trójkątnym, precyzyjnie uformowanym ziarnem ceramicznym.

Zastosowanie:

Do surowych warunków obróbki przy szlifowaniu płaszczyzn i krawędzi.

Ekonomiczna alternatywa dla ściernic do obróbki zgrubej, przy **wyraźnie zmniejszonym obciążeniu temperaturą, hałasem, pyłem i wibracjami**.

Stosować mały kąt przyłożenia i napęd o wysokiej mocy (>1200 W).

Opis techniczny

Ø tarczy	125 mm
Ø otworu	22,23 mm
oznaczenie ziarnistości	Ceramika

Karta danych

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zoptymalizowane dla materiału	stal
zalecany kąt przyłożenia	5-15 stopni
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
liczba warstw	1
Rodzaj produktu	Ściernice

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się warunkowo		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		