



Wiertło termiczne płaskie (bez kołnierza) Inox, Sprawdziany do gwintu UNF: M5-M8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	080754 M5-M8
GTIN	4069515038072
Klasa artykułu	BAW

Opis

Wykonanie:

Wytwarzanie otworów pod gwint w materiałach cienkościennych przez ciepło tarcia w bardzo krótkim czasie. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stojakowych.

Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.

Wiertło termiczne płaskie (z kołnierzem), do stosowania w materiałach nierdzewnych.

Zastosowanie:

Szczególnie odpowiednie do stali nierdzewnej.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.

Klucze mocujące ER nr 309680.

Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.

wskazówka:

Zestaw zawierający po 1 wiertło termicznym w rozmiarach M5, M6 i M8.

Opis techniczny

Rodzaj produktu	Wiertło termiczne
-----------------	-------------------

