



Rękawice, para HyFlex® 11-561, Rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094345 7
GTIN	10076490435353
Klasa artykułu	04P

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-561. Rękawica łączy **stopień ochrony przed przecięciem C** z niezwykle lekką konstrukcją, która zapewnia wysoką wygodę i zręczność. Wysoka odporność na ścieranie powłoki FORTIX™ Technology wydłuża żywotność. Certyfikat Oeko-Tex 100. Produkt nadaje się do kontaktu z **żywnością i urządzeniami z ekranami dotykowymi** oraz jest odporny na **ciepło kontaktowe** do 100°C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	HyFlex®
Zawartość	1
Właściwości rękawic	Certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością

Karta danych

Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4X42C
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	Nitril
materiał	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
Obszar zastosowania	uniwersalne
kolor	niebieskie
Norma	EN 407
masa	28 g
długość	224 mm
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	C
Rodzaj produktu	Rękawice odporne na przecięcie