

**Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® 93-260, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094724 11
GTIN	20076490070933
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Zestaw rękawic jednorazowego użytku **w dozowniku**. Kategoria III. Niepudrowane. MicroFlex® 93-260. 3-warstwowa konstrukcja, zapewniająca dobrą ochronę przed chemikaliami, łącznie z kwasami, rozpuszczalnikami i ługami. Strukturyzowane zakończenia palców. Długi mankiet i niski współczynnik AQL 0,65 (EN 374-2) dla zapewnienia niezawodnej ochrony przed substancjami niebezpiecznymi.

Norma:

EN 374; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374

Opis techniczny

Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
Właściwości rękawic	bez lateksu
EN 374.	Typ A (JKLOPST)
Odporność na działanie środków chemicznych	JKLOPST

Karta danych

EN 388.	2000X
materiał	Neopren, nityl
klasa ochrony	Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
klasa ochrony	Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374
materiał podłoża	Neopren, nityl
powłoka	Neopren, nityl
Grubość	0,2 mm
długość	285 mm
Zawartość	50
masa	8,1 g
kolor	zielone
Obszar zastosowania	precyzja
AQL	0,65
zastosowanie	jednorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice jednorazowe