



Rękawice, para uvex Bamboo TwinFlex® D SG, Rozmiar rękawic: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094267 7
GTIN	4048612139158
Klasa artykułu	04W

Opis

Wykonanie:

Rękawica z opatentowaną technologią **Bamboo TwinFlex®**. Precyzyjna technologia dziewiarska 18 gauge przy wysokim poziomie ochrony przed przecięciem D. **Cienka powłoka SoftGrip** zapewnia doskonałą przyczepność i wysoką odporność na ścieranie. Certyfikat Oeko-Tex 100, kompatybilność z urządzeniami z ekranem dotykowym oraz odporność na ciepło kontaktowe do 100°C.

Zastosowanie:

W suchych i lekko wilgotnych otoczeniach roboczych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Model nadaje się do ochrony przed ciepłem kontaktowym do +100°C zgodnie z normą EN 407.

Opis techniczny

Właściwości rękawic

Nadają się do ekranów dotykowych

Karta danych

Technologia tkania	18G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	3X31D
EN 407	X1XXXX
materiał podłoża	Wiskoza bambusowa, HPPE, stal, poliamid, elastan
powłoka	SoftGrip-Foam
Obszar zastosowania	uniwersalne
kolor	zielone
Norma	EN 407
Ciepło kontaktowe do	100 °C
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	D
Rodzaj produktu	Rękawice odporne na przecięcie