

KÄRCHER

Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVRL65/12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078522 IVRL65/12
GTIN	4066529163899
Klasa artykułu	07D

Opis

Wykonanie:

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania **chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe).**

- **Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.**
 - **Możliwość różnorodnego zastosowania i długotrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.**
 - **Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.**
- 1-silnikowy odkurzacz przemysłowy o mocy 1,2 kW z **przechylnym podwoziem i pojemnikiem 65 l.**

wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

Opis techniczny

klasa zapylenia - odkurzacza	L
klasa zapylenia - odkurzacza	L

Karta danych

wysokość	1251 mm
pobór mocy	1200 W
liczba turbin	1
pojemność zbiornika	65 l
średnica nominalna przyłącza	DN50 mm
podciśnienie	235 mbar
masa	33 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	70 dB(A)
szerokość	526 mm
wydajność objętościowa powietrza	72 l/s
długość	718 mm
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i