

## ejendals

## Rękawice, para Tegera® OIL GRIP 8853, Rozmiar rękawic: 7



## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094383 7      |
| GTIN             | 7340118471815 |
| Klasa artykułu   | 04R           |

## Opis

## Wykonanie:

Tegera® OIL GRIP 8853. **Wodoodporna** rękawica z **przedłużonym mankietem** i **pełną powłoką** przekonuje doskonałym chwytem. Działania 18G składa się w ponad 90% z poliestru pochodzącego z recyklingu i zapewnia dobre wyczucie w palcach. Odporność na oleje i smary. Doskonała dzięki ochronie przed działaniem środków chemicznych typu C. Ponadto rękawica nadaje się do ekranów dotykowych, posiada certyfikat OEKO-TEX i jest odporna na ciepło kontaktowe do 100°C.

## Norma:

EN 388; EN ISO 21420

## wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

## Opis techniczny

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| odzież standardowa  | Standard Oeko-Tex 100            |
| Właściwości rękawic | Nadają się do ekranów dotykowych |
| EN 388.             | 4111X                            |

## Karta danych

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EN 407              | X1XXXX                   |
| EN 374.             | Typ C (J)                |
| materiał podłoża    | Poliester z recyklingu   |
| powłoka             | Nitryl, pianka nitrylowa |
| Obszar zastosowania | Precyzyjne; uniwersalne  |
| Technologia tkania  | 18G                      |
| Norma               | EN 407                   |
| zastosowanie        | wielorazowe              |
| Rodzaj produktu     | Rękawice uniwersalne     |