

ejendals

Rękawice, para Tegera® OIL GRIP 8853, Rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094383 9
GTIN	7340118472119
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® OIL GRIP 8853. **Wodoodporna** rękawica z **przedłużonym mankietem** i **pełną powłoką** przekonuje doskonałym chwytem. Działania 18G składa się w ponad 90% z poliestru pochodzącego z recyklingu i zapewnia dobre wycucie w palcach. Odporność na oleje i smary. Doskonała dzięki ochronie przed działaniem środków chemicznych typu C. Ponadto rękawica nadaje się do ekranów dotykowych, posiada certyfikat OEKO-TEX i jest odporna na ciepło kontaktowe do 100°C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych
EN 388.	4111X

Karta danych

EN 407	X1XXXX
EN 374.	Typ C (J)
materiał podłoża	Poliester z recyklingu
powłoka	Nitryl, pianka nitrylowa
Obszar zastosowania	Precyzyjne; uniwersalne
Technologia tkania	18G
Norma	EN 407
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne