



### Latarki kieszonkowe, diodowe (LED) z akumulatorem, typ: P5R



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 081398 P5R    |
| GTIN             | 4058205037310 |
| Klasa artykułu   | 04B           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają **obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody**, wszystkie styki są złożone, a **wysokiej jakości soczewki** skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.

##### w dostawie::

W komplecie akumulator, opaska na rękę.

#### Opis techniczny

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Ø główki                          | 30 mm  |
| Strumień świetlny ze wzmocnieniem | 750 lm |
| czas świecenia na stopniu 3       | 20 h   |
| stopień ochrony IP                | IP 68  |
| strumień światła, stopień 3       | 25 lm  |
| Liczba dołączonych akumulatorów   | 1      |
| czas świecenia na stopniu 2       | 4 h    |
| czas świecenia                    | 1 h    |
| Czas świecenia w trybie Boost     | 10 s   |
| długość całkowita                 | 121 mm |

## Karta danych

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| strumień światła, stopień 2 | 100 lm        |
| masa                        | 98 g          |
| Strumień światła            | 350 lm        |
| rodzaj akumulatora          | litowo-jonowy |
| Rodzaj produktu             | Latarki       |